

圧倒的な研削力、
研磨のような仕上がり。

KEZURIN

ケズリン

新登場

特許出願中

詳細は裏面にて▷▷▷

- 最先端技術による研削への到達 -

#80相当のダイヤモンド粒子を練り込んだナイロンブラシが効果的に研削出来る専用設計。さらにサイドラインをアタックするテーパー植毛により、隅ギリギリを攻めるだけでなく、クッキリと洗浄差を描き出す事のできる絶妙な角度で緻密に計算され植毛しています。ブラシ毛材の線端に掛かる端点圧を最大限効果的に発揮させる、センターウェイト方式を採用。約13kgの荷重を常時低重心に固定し、センターに位置づける事により一切の回転振れが発生しない画期的な荷重方式です。

ワックス被膜やUVコーティングのみならず、エフロやコンクリートなど研削したい対象全てに対し、これまでにない圧倒的な研削力を持って、新たな作業領域に踏み込む事が可能になります。



回転振れを抑える
センターウェイト方式



サイドラインも洗浄可能な
テーパー植毛設計

NEW

KEZURIN

15 inch

- ケズリン -

研削専用ブラシ 15 インチ&センターウェイト

圧倒的研削力を持ちながら、エッジャー痕（研削傷）を残しにくいという真逆の特性を併せ持つニュータイプブラシ。力強い研削後の仕上がりは、研磨後のような表層を形成します。センターウェイトは、取り外しが可能です。ポリッシャーへの装着方法は、コラムス及びベルクロ方式が選択できます。



サイズ	[15inch] 外径 380 mm、高さ 80 mm (コラムス及びプレートを除く)・センターウェイト 重量 12.8kg
主線径	ダイヤモンド粒子配合ナイロンブラシ 線径 1.6mm 線長 60mm
有効洗浄面積	UVコーティング皮膜に対して約 4000 ~ 6000 m ²
特性	繊維床、大理石には使用できません。その他床材に対してご使用になる場合、必ず目立たない箇所素材に影響がないかどうかをご確認ください。ガラス系コーティングには研削効果がない場合がございます。

※本仕様は予告なく変更する場合があります、予めご了承ください。

ワックスの剥離作業に

常識にとらわれない、新たな剥離方式!!

ワックスの剥離作業に剥離剤を一切使用せず、水だけで剥離が可能。タンクインでブラッシングする事で、ワックス皮膜を根こそぎ削り落とします。これまで黙認され続けた剥離剤でも溶解出来ないベースワックスの皮膜を簡単に除去します。さらに剥離剤と併用する事によりワックス被膜に対してより物理的な強制剥離を実現。研削と深い傷入れを同時に行い、剥離剤が最深層まで到達し、最短最速の撹拌剥離を実現します。また、粗削りではなく緻密に平滑な表層を形成するためワックスの密着性を高めます。

UVコーティングに

不可能だったコーティングの研削が可能に!! 研削作業時間が1/2 (当社比) に!!

耐薬品性に優れたUVコーティングは、強力な物理力によってのみ除去出来ます。しかし、除去作業によって床材に強いダメージを与えてしまう可能性があります。ケズリンは、研磨に近い表層を実現し、なおかつ床材に強いダメージを与えることなく研削出来る唯一のツールです。また、リコート時の強洗浄用ブラシとしても使用できます。

 **京葉ビルサービス株式会社**

ケズリン開発事業部

〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-20-6

TEL 047-484-0949 FAX 047-486-3765

<http://www.keiyou-bs.co.jp>

■お問い合わせ・ご用命は…